



# MASTER TL5 High Output



## MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) giver et højt lysudbytte. TL5 HO lyskilden er optimeret til installationer med krav om højt lysudbytte, og den har en fremragende bevarelse af lumen og farvegengivelse. Anvendelsesområderne spænder fra kontorer og industriområder til skoler og butikker.

### Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	4.500 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og el	
Strømforbrug	54,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,455 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	55 kWh
EPREL-registreringsnummer	423561


# MASTER TL5 High Output

## Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40
Full EOC	871150063734555
Beskrivelse af lokal kode	2051005463
Ordrekode	63734555
Materialenr. (12NC)	927929083018
Lokal ordrekode	2051005463


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500637345
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8711500637352

## Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40


# MASTER TL5 High Output

## Levetid



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 54W/830 UNP/40

