



# MASTER PL-S 2 Pin

## MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Предупреждение и условия безопасности

- Используется только с ЭМПРА
- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды и рабочее положение лампы
- Регулировка яркости света недоступна
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G23 [G23]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10 000 часов

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Светоотдача	600 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,44
Координата цветности Y (ном.)	0,403

Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	67 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	8,8 В
Ток лампы (ном.)	0,170 А

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

# MASTER PL-S 2 Pin

## Соответствие требованиям и область применения


Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	1,4 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	9 kWh
Регистрационный номер EPREL	423590

## Данные об изделии

Название продукта для заказа	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX
Полное название продукта	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX


Полный код продукта	871150026084070
Код заказа	927936083011
Материал № (12NC)	927936083011
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500260840
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
EAN/UPC — короб	8711500260864

## Чертеж размеров



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	28 мм	13 мм	129 мм	145 мм	167 мм



## Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX


# MASTER PL-S 2 Pin

## Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX



Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX

