



# MASTER TL5 High Efficiency Eco

## MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40

Questa lampada TL5 estremamente efficiente (diametro tubo 16 mm) consente di risparmiare una quantità significativa di energia tramite la semplice sostituzione lampada con lampada. La lampada TL5 HE Eco offre eccellente mantenimento dei lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

### Warnings and safety

- La riduzione del consumo energetico si ottiene solo con l'alimentatore controllato in corrente.
- Le lampade funzionano perfettamente con gli alimentatori controllati in potenza, ma in questo caso l'emissione luminosa può essere fino al 10% più elevata.
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G5 [G5]
Caratteristiche	na [Not Applicable]

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	1.350 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	92 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	82

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	13 W
Corrente lampada (Nom)	0,170 A

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T5 [16 mm (T5)]


Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,2 mg

# MASTER TL5 High Efficiency Eco

Consumo energetico kWh/1000 h	14 kWh
<b>Dati del prodotto</b>	
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40
Nome completo prodotto	MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40
Full EOC	872790090806001
Codice d'ordine	90806001
Codice materiale (12NC)	927989884033


Codice locale	TL51384HESLECO
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8727900908060
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
EAN/UPC - Case	8718291224655

## Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm



## Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40


# MASTER TL5 High Efficiency Eco

## Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 1SL/40

