



MASTER TL-D 90 De Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10

Esta lámpara TL-D hace que los colores se vean sugerentes, intensos y mejorados de forma natural. Así pues es muy adecuada para aplicaciones en las que se necesita un elevado reconocimiento del color: salas de tratamiento y primeros auxilios en hospitales, salas de impresión, joyerías, dentistas, peluquerías, museos y tiendas

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	940 [CCT of 4000K]
Flujo luminoso	1.200 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	0,38
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	0,38
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	65,2 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	91

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	18,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,360 A

Controles y regulación	
Regulable	Sí

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T8 [26 mm (T8)]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consumo energético kWh/1000 h	22 kWh

MASTER TL-D 90 De Luxe


Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10
Nombre completo del producto	MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 1SL/10
Full EOC	871150088839625
Código de pedido	88839625


Código 12NC	928043594081
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500888396
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8711500888402

Plano de dimensiones

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm




Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

Vida útil




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

MASTER TL-D 90 De Luxe

Vida útil



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/940 SLV/10

