



MASTER TL-D 90 Graphica



MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10

Αυτός ο λαμπτήρας TL-D έχει εξαιρετική απόδοση χρωμάτων, η οποία τον κάνει απόλυτα κατάλληλο για τον κλάδο της γραφιστικής και των εκτυπώσεων, για τον έλεγχο ποιότητας του έντυπου υλικού.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	8.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	952
Φωτεινή ροή	2.300 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Φως ημέρας
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	0,34
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	0,351
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	5200 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	62,5 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	95

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	36,8 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,440 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κλάση ενεργειακής απόδοσης	G
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	1,7 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	37 kWh
Αρ. εγγραφής EPREL	423527


MASTER TL-D 90 Graphica

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 1SL/10
Full EOC	871150088864825
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TLD36W/95GRAPH
Κωδικός παραγγελίας	88864825


Αρ. υλικού (12NC)	928044795081
Τοπικός κωδικός	TLD36W/95GRAPH
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500888648
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500888655

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10


MASTER TL-D 90 Graphica

Διάρκεια ζωής



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D 90 Graphica 36W/952 SLV/10

