



TL-D Standard Colours

TL-D 36W/54-765 1SL/25

Lampu TL-D Standard Colors (diameter tabung 26 mm) menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.

Warnings and Safety

- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data


Informasi Umum		Tegangan (Nom)	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		103 V
Nominal masa pakai	13.000 jam	Kontrol dan Peredupan	
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	13.000 jam	Dapat diredupkan	Ya
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Kode Warna	54-765	Bentuk Bohlam	T8 [26 mm (T8)]
Flux Cahaya	2.500 lm	Penyetujuan dan Aplikasi	
Penandaan Warna	Cool Daylight	Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	8,0 mg
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Penggunaan Energi kWh/1000 h	43 kWh
Indeks renderasi warna (CRI)	72	Data Produk	
Pengoperasian dan Kelistrikan		Nama produk pesanan	TL-D 36W/54-765 1SL/25
Konsumsi Daya	36,0 W	Nama lengkap produk	TL-D 36W/54-765 1SL/25
Arus Lampu (Nom)	0,440 A	Kode produk lengkap	871150070271540
Tegangan (Nom)	103 V	Kode urutan	928048505436

TL-D Standard Colours

No. Material (12NC)	928048505436
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500702715
Numerator - Pak per kotak bagian luar	25


EAN/UPC - Kantung	8711500727763
-------------------	---------------

Dimensional drawing





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 36W/54-765 1SL/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Photometric data



Spectral Power Distribution Colour - TL-D 36W/54-765 1SL/25

Lifetime




Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/54-765 1SL/25

Life Expectancy Diagram - TL-D 36W/54-765 1SL/25

TL-D Standard Colours

Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - TL-D 36W/54-765 1SL/25

