



MSR Hot Restrike

MSR 125 HR 1CT/4

Metallhalidlampor med hög effekt för varmtändning utformade för optimal ljusprestanda

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.


Produktdata

Allmän information	
Sockel	GZX9.5 [GZX9.5]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	200 h
Ljusteknik	
Färgkod	- [Not Specified]
Ljusflöde (min)	8 000 lm
Ljusflöde	9 400 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom)	332
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	326
Korrelerad färgtemperatur (nom)	6000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	75 lm/W
Färgåtergivningsindex	92
Båglängd O (Nom)	4,0 mm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	125 W

Lampström (nom)	1,9 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MSR 125 HR 1CT/4
Fullständigt produktnamn	MSR 125 HR 1CT/4
Full EOC	871869641492700
Beställningsnummer	41492700
Materialnummer (12NC)	928060205115
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696414927
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8718696414934


MSR Hot Restrike

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 125 HR	17 mm	4,0	38 mm	40 mm	39	77 mm	24 mm	23,5	23 mm
1CT/4		mm			mm			mm	

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – MSR 125 HR 1CT/4

