



# MASTER HPI-T Plus

## MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Lámparas de halogenuros metálicos con envoltura exterior de cristal transparente

### Advertencias y seguridad

- Utilizar solamente en luminarias totalmente cerradas, incluso durante pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe ser capaz de contener las piezas de lámpara calientes si la lámpara se rompe
- Para su uso con equipos de control diseñados para lámparas de mercurio o sodio de alta presión
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

### Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	E40 [E40]
Posición de funcionamiento	P20 [Paralelo +/-20D u Horizontal (HOR)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	20.000 hora(s)

Datos técnicos de la luz	
Código de color	645 [CCT of 4500K]
Designación de color	Blanco frío (CW)
Coordenada X de cromacidad (Nom)	361
Coordenada Y de cromacidad (Nom)	372
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	83 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	65
Longitud de arco O (nom.)	30,5 mm

Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	385 W
Voltaje (nom.)	125 V

Voltaje (nom.)	125 V
----------------	-------

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	T46 [T 46 mm]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	29,5 mg
Consumo energético kWh/1000 h	424 kWh


Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

# MASTER HPI-T Plus

Full EOC	871150017990615
Código de pedido	17990615
Código 12NC	928481600096
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500179906



Numerador SAP - Paquetes por caja exterior 12	
Embalaje con código EAN/UPC	8711500182999

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30,5 mm	168 mm	286 mm



## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

## Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12

## MASTER HPI-T Plus

