

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER LEDspot LV AR111

## MAS LEDspotLV D 10-50W 827 AR111 40D

Sıcak halojen benzeri bir vurgu ışını sağlayan MASTER LEDspot LV AR111, otel ve perakende sektöründe spot ve genel aydınlatma uygulamaları için ideal bir değiştirme çözümüdür. Mağazalarda, restoranlarda, otellerde ve özellikle galerilerde, sergilerde ve müzelerdeki yaratıcı avizeli aydınlatma uygulamaları gibi ışığın sürekli açık olduğu genel aydınlatmalar için özellikle uygundur. Sağlam tasarımı MASTER LEDspot LV AR111, açıkça tanımlanmış bir ışın yayılması için çeşitli ışın açıları sunar. Işınında UV veya IR yoktur ve ısıya duyarlı nesnelerin (gıda, organik malzemeler, tablolar vb.) aydınlatılması için uygundur. Patentli akıllı sürücü, mevcut elektromanyetik ve elektronik halojen trafoların geniş kısmıyla uyumluluk sağlar. MASTER LEDspot LV AR111 muazzam enerji tasarrufu sunar ve parlaklığı azaltmadan bakım maliyetlerini en aza indirir.

### Ürün veri


| Genel Bilgiler                 |                    | Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)          |                   |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| Kapak Tabanı                   | G53 [G53]          | Renk Tutarlılığı                           | <6                |
| Nominal kullanım ömrü          | 40.000 h           | Renk oluşturma dizini (CRI)                | 80                |
| Anahtar Döngüsü                | 50.000             | Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) | 70 %              |
| Aydınlatma Teknolojisi         | LED                | 90° Konide Işık Akısı (Nominal)            | 580 lm            |
| EU RoHS ile uyumludur          | Evet               | Çalıştırma ve Elektrik                     |                   |
| Işık Teknik Ayrıntıları        |                    | Hat Frekansı                               | 50 to 60 Hz       |
| Renk Kodu                      | 827 [CCT of 2700K] | Giriş Frekansı                             | 50 ila 60 Hz      |
| Işın Açısı (Nom)               | 40 °               | Güç Tüketimi                               | 10 W              |
| Işık Akısı                     | 580 lm             | Lamba Akımı (Nom)                          | 1.100 mA          |
| Işık Yoğunluğu (Nom)           | 1.250 cd           | Başlangıç Saati (Nom)                      | 1 s               |
| Renk Kodlaması                 | Sıcak Beyaz (WW)   | %60 ışığa kadar ısınma süresi              | anında tam ışık s |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.) | 2700 K             |                                            |                   |

## MASTER LEDspot LV AR111

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Güç Faktörü (Kesir)           | 0.5                                     |
| Voltaj (Nom)                  | 12 V                                    |
| <b>Kontroller ve Dim Etme</b> |                                         |
| Dim Edilebilir                | Evet                                    |
| <b>Mekanik ve Muhafaza</b>    |                                         |
| Lamba Biçimi                  | AR111                                   |
| <b>Onay ve Uygulama</b>       |                                         |
| Vurgu Aydınlatmasına Uygun    | Evet                                    |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.  | 11 kWh                                  |
| <b>Ürün Verileri</b>          |                                         |
| Sipariş ürün adı              | MAS LEDspotLV D 10-50W 827 AR111<br>40D |


|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Tam ürün adı                               | MAS LEDspotLV D 10-50W 827 AR111<br>40D |
| Tam ürün kodu                              | 871829171850500                         |
| Sipariş kodu                               | 71850500                                |
| Malzeme No. (12NC)                         | 929000260802                            |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                                       |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8718291718505                           |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 6                                       |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8718291718512                           |

### Boyutlu çizim



| Product                              | D      | C     |
|--------------------------------------|--------|-------|
| MAS LEDspotLV D 10-50W 827 AR111 40D | 111 mm | 56 mm |

### Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 10-50W 827 AR111 40D

## MASTER LEDspot LV AR111

