



MASTER LEDcandle

MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Излучая теплый искрящийся свет, похожий на свет ламп накаливания, лампы MASTER LEDcandle идеально подходят для общего и декоративного освещения в индустрии гостеприимства (гостиницах, ресторанах, кафе и др), а также для домашнего использования. Лампы MASTER LEDcandles с возможностью диммирования позволяют повысить эффективность освещения и создать желаемую атмосферу. Лампы с прозрачным или матовым стеклом могут быть установлены в открытые люстры или настенные бра и подходят для всех светильников с патроном E14 и B15. Созданные с учетом пожеланий производителей люстр, эти лампы предназначены для повышения эстетической привлекательности светильников не только во включенном, но и в выключенном состоянии. Эти лампы имеют классическую вытянутую форму с уникальным привлекательным дизайном оптики. Лампы излучают искрящийся теплый свет, обеспечивая значительную экономию энергии и минимизируя затраты на обслуживание. Лампы имеют классическую свечеобразную форму с уникальным привлекательным дизайном оптики, что выгодно подчеркивает преимущества современных светодиодных ламп в форме свечи.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	E14 [E14]	Постоянство цвета	<6
Номинальный срок службы	25 000 часов	Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цикл переключения	50 000	Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Осветительная технология	LED	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Соответствие стандарту EU RoHS	Да	Частота сети	50 to 60 Hz
Технические характеристики освещения		Входная частота	50–60 Hz
Код цвета	822-827 [tunable warm white]	Энергопотребление	6 В
Светоотдача	470 лм	Ток лампы (ном.)	35 mA
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)	Эквивалент мощности	40 В
Эффективность (номинальная) (ном.)	75 лм/В	Время включения (ном.)	0,5 s

MASTER LEDcandle

Время прогрева до 60 % света	0.5 s
Коэффициент мощности (доля)	0.7
Напряжение (ном.)	220-240 Вt

Температура

Температура корпуса максимальная (ном.)	95 °C
---	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	BA38

Соответствие требованиям и область применения


Подходит для акцентного освещения	Нет
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh

EyeComfort	Да
------------	----

Данные об изделии


Название продукта для заказа	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Полное название продукта	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL
Полный код продукта	871869645354400
Код заказа	929001140502
Материал № (12NC)	929001140502
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696453544
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696453551

Чертеж размеров



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 мм	129 мм

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL

MASTER LEDcandle

