



MASTER LEDspot PAR

MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D

Благодаря многофункциональному дизайну и излучению теплого белого света лампы нового поколения PAR идеально подходят для общего освещения и локальной подсветки в сфере гостиничного бизнеса. Такие лампы предназначены для работы в общественных местах, где освещение работает постоянно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. Лампа MASTER LEDspot PAR совместима с существующими светильниками с патроном E27 и разработана для прямой замены галогенных лам и ламп накаливания, обеспечивая значительную экономию электроэнергии и минимизируя эксплуатационные расходы без снижения уровня яркости освещения. Версия IP44 лампы PAR 38 является одной из немногих доступных на сегодняшний день энергосберегающих альтернатив лампам накаливания PAR38 для наружного освещения. Диммируемая лампа PAR 20 является прекрасной заменой ламп накаливания в светильниках-спотах.

Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Цоколь	E27 [E27]	Постоянство цвета	<6
Номинальный срок службы	45 000 часов	Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Цикл переключения	20 000	Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Осветительная технология	LED	Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	455 лм
Соответствие стандарту EU RoHS	Да		
Технические характеристики освещения			
Код цвета	840 [CCT of 4000K]	Частота сети	50 Hz
Угол пучка света (ном.)	40 °	Входная частота	50 Hz
Светоотдача	520 лм	Энергопотребление	5,5 В
Сила света (ном.)	1 000 cd	Ток лампы (ном.)	31 mA
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)	Время включения (ном.)	0,5 s
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K	Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Эффективность (номинальная) (ном.)	94 лм/В	Коэффициент мощности (доля)	0.85


MASTER LEDspot PAR

Напряжение (ном.)	230 Вт
Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	85 °С
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	PAR20 [PAR 2,5 дюйма / 63 мм]
Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh

Данные об изделии


Название продукта для заказа	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D
Полное название продукта	MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D
Полный код продукта	871869646073300
Код заказа	929001145802
Материал № (12NC)	929001145802
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696460733
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
EAN/UPC — короб	8718696460740

Чертеж размеров




Product	D	C
MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D	65 мм	85,2 мм

Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D



Spectral Power Distribution Colour - MASTER LEDspot D 5.5-50W 4000K PAR20 40D

MASTER LEDspot PAR



© 2023 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2023, Апрель 29 – Данные для изменения