



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

Meleg, halogén- vagy izzólámpához hasonló kiemelő fényével a MASTER LEDspot LV ideális a szpotvilágításhoz. Ezt a terméket a halogén és hagyományos szpotlámpák lecseréléséhez terveztük. Természetes színek révén biztosítja a kellemes és kényelmes hangulatot a lakásokban és szállodákban, és kiemeli a termékek szépségét a kereskedelemen. Az új, kisebb ház tökéletesen illik a piacon kapható, MR16 GU 5.3 foglalattal rendelkező legtöbb lámpatesthez. A Philips szabadalmaztatott megoldásával biztosítja a lehető legszélesebb kompatibilitást a normál 12 V-os elektromos halogénlámpa-transzformátorokkal, valamint az MR16 halogén szpotlámpákéval megegyező, magas fénysugárintenzitást. Számos fényerő-szabályozóval kompatibilis, így a világítás mindig a pillanatnyi igényekhez igazítható. Magas SDCM értéke garantálja a szigorú színkonzisztenciát, amely a termék teljes élettartama alatt megmarad. A MASTER LEDspot LV igen jelentős energiamegtakarítást és rendkívül alacsony karbantartási költséget eredményez azonos fényminőség és élettartam mellett, így beszerzése a lakástulajdonosok és az üzlettulajdonosok számára is gyors megtérüléssel jár.

Termék adatok

Általános információ		Színmegjelölés	
Fejelés - foglalat	GU5.3 [GU5.3]	Korrelált színhőmérséklet (névl.)	Fehér (WH) 4000 K
Névleges élettartam	40 000 h	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	84 lm/W
Kapcsolási ciklus	50 000	Színkonzisztencia	<6
Lighting Technology	LED	Színvisszaadási index (CRI)	80
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Technikai adatok		Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	670 lm
Színkód	840 [CCT of 4000K]	Működtetés és elektronika	
Sugárzási szög (névleges)	24 fok	Teljesítményfelvétel	8 W
Fényáram	710 lm	Fényforrás árama (névleges)	900 mA
Fényerősség (névleges)	3 350 cd		

MASTER LEDspot LV

Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,6 s
Teljesítménytényező (tört)	0,7
Feszültség (névleges)	12 V

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	105 °C
---	--------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Igen
---------------	------

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	MR16 [2 hüvelyk/50 mm]
------------------------	------------------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékos termék	Igen
-------------------------	------

Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	9 kWh


Termékadatok

A termék megrendelési neve	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Teljes terméknév	MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D
Full EOC	871869657633500
Rendelési kód	57633500
Cikkszám (12NC)	929001150002
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696576335
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696576342


Méretezett rajza

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D	51 mm	55 mm

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D



General uniform lighting - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16 24D

MASTER LEDspot LV

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 8-50W 840 MR16

24D

