



MASTER LEDtube InstantFit HF

MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8

A Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 egyesíti a LED világítást a hagyományos fénycső külső megjelenésével. Az egyedi dizájnnak köszönhetően külső megjelenése gyakorlatilag nem különböztethető meg a hagyományos fénycsőétől. A MASTER LEDtube InstantFit T8 ideális megoldás azok számára, akik magas minőségű világítást várnak el, és szeretnék a legtöbbet kihozni a fényforrásból annak teljes élettartama során. A jelentős energiamegtakarítás és a hosszabb élettartam vonzó megtérülési időt és kedvező bekerülési és fenntartási összköltséget biztosít.

Figyelmeztetések és biztonság

• MEGJEGYZÉS: Az ezeket a fényforrásokat alkalmazó helyeken a tényleges energiamegtakarítást és fényeloszlást az egyedi kialakítás határozza meg.

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Névleges élettartam	50 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	160 fok
Fényáram	2 100 lm
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	83

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
--	------

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	25000-80000 Hz
Bemeneti frekvencia	25000-80000 Hz
Teljesítményfelvétel	18 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	0.9
Feszültség (névleges)	50-100 V

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 35 °C között

MASTER LEDtube InstantFit HF

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	40 °C
---	-------

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékos termék	Igen
Megfelel kiemelő világításhoz	Nem
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	22 kWh

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8
----------------------------	---------------------------------------


Teljes terméknév	MASTER LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8
Full EOC	871869647125800
Rendelési kód	47125800
Cikkszám (12NC)	929001155102
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696471258
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696471265

Méretezett rajza

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8	25,6 mm	28 mm	1 198,0 mm	1 205,0 mm	1 212,0 mm

Fotometriai adatok

120° / 180° / 120°



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 18W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF

