



# CorePro LEDspot MV

## CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D RN

CorePro LEDspots прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый свет, похожий на свет галогенной лампы. Они совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU10 или E14 и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. LEDlamps значительно экономят электроэнергию и сокращают затраты на техобслуживание.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU10 [GU10]
Номинальный срок службы	15 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Код цвета	827 [CCT of 2700K]
Угол пучка света (ном.)	36°
Светоотдача	390 лм
Сила света (ном.)	900 cd
Обозначение цвета	Белый (WH)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	70,00 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Светоотдача в 90° конусе (номинальная)	350 лм

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50-60 Hz
Энергопотребление	5 Вт
Ток лампы (ном.)	40 mA
Эквивалент мощности	50 Вт
Время включения (ном.)	0,5 s
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Коэффициент мощности (доля)	0,5
Напряжение (ном.)	220-240 Вt

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Белый свет
Форма колбы	MR16 [2 дюйма/50 мм]

Соответствие требованиям и область применения	
Подходит для акцентного освещения	Да
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	5 kWh


# CorePro LEDspot MV

## Данные об изделии

Название продукта для заказа	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D RN
Полное название продукта	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D RN
Полный код продукта	871869648598900
Код заказа	929001156802


Материал № (12NC)	929001156802
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696485989
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696485996

## Чертеж размеров




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D RN	50 мм	55 мм

## Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D RN



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 827 36D RN

