



CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényvel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10 [GU10]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	410 lm
Fényerősség (névleges)	900 cd
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	74 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	370 lm

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	5 W
Fényforrás árama (névleges)	40 mA
Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	Azonnali teljes fényerő s
Teljesítménytényező (tört)	0.5
Feszültség (névleges)	220-240 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Fehér
Fényforrásbúra formája	MR16 [2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh


CorePro LEDspot MV

Termékadatok

A termék megrendelési neve	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D
Teljes terméknev	CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D
Full EOC	871869649714200
Rendelési kód	49714200


Cikkszám (12NC)	929001172702
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696497142
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696497159

Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D	50 mm	55 mm

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV 5-50W GU10 840 36D

