



# CorePro LED PLC 4P



## CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

A CorePro LED PLC 4P hagyományos fénycső formájú LED-fényforrás. Ez a termék ideális cseremegoldás az általános világítási alkalmazásokhoz: megfelel az alapvető világítástechnikai követelményeknek, jelentős energiamegtakarítást kínál, és környezetbarát.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G24q-2
Névleges élettartam	30 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	120 fok
Fényáram	650 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	92,31 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	83
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	30000-80000 Hz
Bemeneti frekvencia	30000-80000 Hz
Teljesítményfelvétel	6,5 W
Fényforrás árama (max)	300 mA
Fényforrás árama (minimum)	150 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	20-50 V
LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Induló áramlökés a hálózaton	-
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – Hálózati	-
Max. lámpa sz. 10A típusú MCB B-n – EM előtét komp. nélkül. Sapka.	-
Max. lámpa sz. MCB B típusú 10A - EM előtét komp. nélkül. Sapka.	-
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – Hálózati	-
Max. lámpa sz. 16A típusú MCB B-n – EM előtét komp. nélkül. Sapka.	-

## CorePro LED PLC 4P

Max. lámpa sz. MCB B típusú 16A - EM előtét komp. -	-
Sapka.	
Előtét-kompatibilitás	HF
<b>Hőmérséklet</b>	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 35 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	66 °C
<b>Vezérlők és fényerő-szabályozás</b>	
Szabályozható	Nem
<b>Mechanika és tokozás</b>	
Fényforrás anyaga	Műanyag
Fényforrásbúra formája	PL-C
<b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b>	
Energiatakarékos osztály	F
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	TUV CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány


Energiafogyasztás kWh/1000 óra	7 kWh
EPREL-regisztrációs szám	403552
<b>Termékadatok</b>	
A termék megrendelési neve	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Teljes terméknév	CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2
Full EOC	871869654119700
Rendelési kód	54119700
Cikkszám (12NC)	929001201002
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696541197
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696541203

### Méretezett rajza




Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	24,3 mm	28,4 mm	105,8 mm	125 mm	140,6 mm

### Fotometriai adatok




General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2



Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2


# CorePro LED PLC 4P

## Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2


## Élettartam




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2



Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2




Life Expectancy Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

## CorePro LED PLC 4P

### Élettartam



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

