



# CorePro LEDspot MV

## CLA LEDspotMV ND 4.6-50W GU10 827 36D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényvel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU10 [GU10]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	355 lm
Fényerősség (névleges)	700 cd
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	77,17 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	355 lm


Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	4,6 W
Fényforrás árama (névleges)	39 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,5
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	85 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen

# CorePro LEDspot MV

Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
<b>Termékadatok</b>	
A termék megrendelési neve	CLA LEDspotMV ND 4.6-50W GU10 827 36D
Teljes terméknev	CLA LEDspotMV ND 4.6-50W GU10 827 36D
Full EOC	871869659994500



Rendelési kód	59994500
Cikkszám (12NC)	929001215202
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696599945
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696599952

## Méretezett rajza




Product	D	C
CLA LEDspotMV ND 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm

## Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDspotMV ND 4.6-50W GU10 827 36D


General uniform lighting - CLA LEDspotMV ND 4.6-50W GU10 827 36D



Light Distribution Diagram - CLA LEDspotMV ND 4.6-50W GU10 827 36D

# CorePro LEDspot MV

## Élettartam



Life Expectancy Diagram - CLA LEDspotMV ND 4.6-50W GU10 827 36D

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDspotMV ND 4.6-50W GU10 827 36D

