



Classic LEDspotMV

Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip LEDspotMV; sıcak halojen benzeri ışık sağlamanın yanı sıra, enerji maliyetlerinde de %90'a varan tasarruf sağlar. Model, GU10 duylu çoğu mevcut armatürle uyumludur ve geleneksel spotların yerini LED teknolojisiyle modernize etmek üzere tasarlanmıştır. LED lambalar yüksek oranda enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimize eder.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Güç Tüketimi	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]	Lamba Akımı (Nom)	39 mA
Nominal kullanım ömrü	15.000 h	Güç Eşleniği	50 W
Anahtar Döngüsü	50.000	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Aydınlatma Teknolojisi	LED	%60 ışığa kadar ısınma süresi	0.5 s
EU RoHS ile uyumludur	Evet	Güç Faktörü (Kesir)	0.5
Işık Teknik Ayrıntıları		Voltaj (Nom)	220-240 V
Renk Kodu	827 [CCT of 2700K]	Sıcaklık	
Işın Açısı (Nom)	36 °	Muhafaza Maksimumu (Nom.)	78 °C
Işık Akısı	395 lm	Kontroller ve Dim Etme	
Işık Yoğunluğu (Nom)	700 cd	Dim Edilebilir	Hayır
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Mekanik ve Muhafaza	
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K	Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	85,90 lm/W	Onay ve Uygulama	
Renk Tutarlılığı	<6	Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %		
Çalıştırma ve Elektrik			
Hat Frekansı	50 to 60 Hz		
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz		


Classic LEDspotMV

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D
Tam ürün adı	Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D
Tam ürün kodu	871869670059400
Sipariş kodu	70059400
Malzeme No. (12NC)	929001215208



Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696700594
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696700600

Boyutlu çizim



Product	D	C
Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm


Fotometrik bilgi



General uniform lighting - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D

Spectral Power Distribution Colour - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D



General uniform lighting - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D



Light Distribution Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D

Classic LEDspotMV

Kullanım Ömrü



Life Expectancy Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D

Lumen Maintenance Diagram - Essential LED 4.6-50W GU10 827 36D

