



# CorePro LEDspot MV



## Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

A CorePro LEDspot meleg, a hagyományos halogénekhez hasonló fényükkel ideális megoldást nyújtanak. A család tagjai kompatibilisek a GU10 vagy E14 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvényvel, és alkalmasak a halogénizzók, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. Jelentős energiamegtakarítás érhető el vele, és minimalizálhatók a karbantartási költségek.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	GU10
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Narrow Cone
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	370 lm
Fényerősség (névleges)	740 cd
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	80,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	370 lm

Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	4,6 W
Fényforrás árama (névleges)	39 mA
Teljesítmény-egyenérték	50 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,5
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	72 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

# CorePro LEDspot MV

## Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája PAR16 [PAR 2 hüvelyk/50 mm]

## Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiahatékonysági osztály	F
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EPREL-regisztrációs szám	391858
EyeComfort	Igen

## Termékadatok

A termék megrendelési neve Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D



Teljes terméknév	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D
Full EOC	871869672837600
Rendelési kód	72837600
Cikkszám (12NC)	929001218102
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696728376
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696728383

## Méretezett rajza



Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm

## Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Accent Lighting Spots - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

# CorePro LEDspot MV

## Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

## Élettartam



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D



Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

