

Bohlam LED filamen klasik

LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR

Menampilkan desain heritage klasik, bola lampu LED filamen klasik menggabungkan bohlam pijar klasik dengan manfaat teknologi LED tahan lama. Lampu ini menghasilkan cahaya putih hangat dekorasi yang indah sekaligus menghemat energi 90% dibandingkan dengan bohlam tradisional.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E27 [E27]
Nominal masa pakai	15.000 jam
Siklus Sakelar	20.000
Nilai Masa Pakai (Jam)	15.000 jam
Teknologi Pencahayaan	LED
Sesuai EU RoHS	Ya
Teknis Lampu	
Kode Warna	827 [CCT of 2700K]
Flux Cahaya	470 lm
Penandaan Warna	Warm White (WW)
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	118,00 lm/W
Konsistensi Warna	<6
Indeks renderasi warna (CRI)	80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz


Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz
Konsumsi Daya	4 W
Arus Lampu (Nom)	33 mA
Watt yang Setara	50 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0,4
Tegangan (Nom)	220-240 V
Suhu	
T-Case Maksimum (Nom)	70 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Bening
Bentuk Bohlam	A60 [A 60mm]

Bohlam LED filamen klasik

Penyetujuan dan Aplikasi	
Produk Hemat energi	Ya
Sesuai Untuk Lampu Aksen	Tidak
Penggunaan Energi kWh/1000 h	4 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR
Nama lengkap produk	LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR
Kode produk lengkap	871869657419500


Kode urutan	929001237108
No. Material (12NC)	929001237108
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696574195
Numerator - Pak per kotak bagian luar	12
EAN/UPC - Kantung	8718696574201

Dimensional drawing




Product	D	C
LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR	60 mm	104 mm


Photometric data



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR



General uniform lighting - LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR



Light Distribution Diagram - LEDClassic 4-50W A60 E27 WW CL ND APR

Bohlam LED filamen klasik

