



Dicroicas LED GU10 versión estándar

LEDspot GU10 5-50W 865 36D 220-240V PF

Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperás de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo del interruptor	50.000
Lighting Technology	LED
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Información técnica sobre la luz	
Código de color	865 [CCT of 6500K]
Ángulo de haz (nominal)	36 °
Flujo luminoso	430 lm
Intensidad lumínica (nominal)	900 cd
Designación de color	luz natural fría
Temperatura de color correlacionada	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	70,00 lm/W
Consistencia de color	< 6
Índice de producción de color (IRC)	80

LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %
---	------

Operación y aspectos eléctricos	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5 W
Corriente de la lámpara (nominal)	40 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V


Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	80 °C

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Forma del foco	PAR16 [PAR 2 in/50 mm]
Aprobación y aplicación	
Apto para iluminación acentuada	Sí
Consumo de energía kWh/1000 h	5 kWh
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LEDspot GU10 5-50W 865 36D 220-240V PF

Nombre del producto completo	LEDspot GU10 5-50W 865 36D 220-240V PF
Full EOC	871869667424600
Código del pedido	929001281611
N.º de material (12NC)	929001281611
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696674246
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696674253

Plano de dimensiones



Product	D	C
LEDspot GU10 5-50W 865 36D 220-240V PF	50 mm	54 mm

