



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Ezek a T5-fénycsövek nyújtják a megfelelő megoldást, ha fontos a teljesítmény, mivel úgy terveztük őket, hogy bírják a mindennapos használatot. Az alacsony energiafogyasztásnak köszönhető páratlan megtakarítás és a kivételesen hosszú élettartam biztosítja, hogy ezek a T5-fénycsövek minden alkalmazási terület igényeit kielégítsék.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Névleges élettartam	50 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Működtetés és elektronika	
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Hálózati frekvencia	39000-60000 Hz
Bemeneti frekvencia	39000-60000 Hz
Teljesítményfelvétel	26 W
Fényforrás árama (max)	415 mA
Fényforrás árama (minimum)	240 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	100-135 V

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	200 fok
Fényáram	3 900 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	150,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	83

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 45 °C között


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrás anyaga	Műanyag
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	TUV CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	31 kWh

Termékadatok



A termék megrendelési neve	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5
Teljes terméknév	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5
Full EOC	871869668554900
Rendelési kód	68554900
Cikkszám (12NC)	929001296202
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696685549
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696685556

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15,2 mm	21 mm	1 447,8 mm	1 454,9 mm	1 462 mm

Fotometriai adatok



General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriai adatok

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W
840 T5

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

