



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Philips MASTER LED 灯管将 LED 光源融入到传统的荧光灯外形中。本产品独具匠心，外形秉承经典设计，与传统的荧光灯别无二致。T5 LED 照明灯管是实现卓越性能的理想之选，经久耐用，适合日常使用。此灯管能耗较低，具有超长的使用寿命，因此具有出色的经济性，适用于各种严苛应用。

产品数据

一般信息	
底盖	G5 [G5]
标称使用寿命	50,000 小时
切换循环	50,000
照明技术	LED
符合欧盟 RoHS 规范	是

灯技术	
颜色代码	840 [CCT of 4000K]
光束角度 (标称)	200 °
光通量	3,900 lm
颜色名称	冷白色 (CW)
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定) (标称)	150.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	83
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %

操作和电气	
线频率	39000-60000 Hz

输入频率	39000-60000 Hz
功耗	26 W
灯具电流 (最大)	415 mA
灯具电流 (最小)	240 mA
启动时间 (标称)	0.5 s
60% 灯光下的预热时间	0.5 s
功率系数 (小数)	0.9
电压 (标称)	100-135 V

温度	
环境温度范围	-20 °C 至 45 °C
最大外壳温度 (标称)	45 °C

控制和调光	
可调光	否


机械和外壳	
灯泡外观	磨砂
灯泡材料	塑料

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

产品长度	1,500 mm
审批和申请	
节能产品	是
批准标志	TUV CE 标志 遵从 RoHS KEMA Keur 证书
能耗 kWh/1000 h	31 kWh
产品数据	
订单产品名称	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5
完整的产品名称	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5



完整产品代码	871869668554900
订购代码	929001296202
材料编号 (12NC)	929001296202
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696685549
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	8718696685556

二维绘图



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5	15.2 mm	21 mm	1,447.8 mm	1,454.9 mm	1,462 mm

光度数据




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

光度数据




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

寿命



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 840 T5

