



CorePro LEDspot 230V

Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general	
Base del casquillo	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Conforme con EU RoHS	Sí

Datos técnicos de la luz	
Código de color	840 [CCT of 4000K]
Ángulo de haz (nom.)	120 °
Flujo luminoso	550 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	110,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	5 W
Corriente de lámpara (nom.)	41 mA
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,5
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	65 °C

Controles y regulación	
Regulable	No

Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PAR16 [PAR 2 pulgadas/50 mm]

Aprobación y aplicación	
Apto para la iluminación de acento	No

CorePro LEDspot 230V


Consumo energético kWh/1000 h	5 kWh
EyeComfort	Si

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Nombre completo del producto	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D
Full EOC	871869668690400
Código de pedido	68690400


Código 12NC	929001297332
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696686904
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696686911

Plano de dimensiones




Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	55 mm


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D



General uniform lighting - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

CorePro LEDspot 230V

Vida útil



Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D

