



# Dicroica LED GU10 Essential

## LEDspot50W GU10Kit\_S 865 100-240V 36D

Los Essential LEDspots son compatibles con la mayoría de las lámparas existentes con conector GU10 y están diseñados para el reemplazo por renovación de minirreflectores halógenos. Los Essential LEDspots brindan grandes ahorros de energía y minimizan la inversión inicial.

### Datos del producto


| Información general                             |                    | Operación y aspectos eléctricos                 |                        |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Tapa-base                                       | GU10 [GU10]        | Frecuencia de línea                             | 50 to 60 Hz            |
| Vida útil nominal                               | 15.000 hora(s)     | Frecuencia de entrada                           | 50 a 60 Hz             |
| Ciclo del interruptor                           | 50.000             | Consumo de energía                              | 5 W                    |
| Lighting Technology                             | LED                | Equivalente en potencia en vatios               | 50 W                   |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE          | Sí                 | Tiempo de inicio (nominal)                      | 0,5 s                  |
| Información técnica sobre la luz                |                    | Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz | 0.5 s                  |
| Código de color                                 | 865 [CCT of 6500K] | Factor de potencia (fracción)                   | 0.4                    |
| Ángulo de haz (nominal)                         | 36 °               | Voltaje (nominal)                               | 100-240 V              |
| Flujo luminoso                                  | 350 lm             | Temperatura                                     |                        |
| Intensidad lumínica (nominal)                   | 850 cd             | T° estuche máxima (nominal)                     | 80 °C                  |
| Designación de color                            | luz natural fría   | Controles y atenuación                          |                        |
| Temperatura de color correlacionada             | 6500 K             | Regulable                                       | No                     |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)          | 72,00 lm/W         | Mecánica y carcasa                              |                        |
| Consistencia de color                           | < 6                | Forma del foco                                  | PAR16 [PAR 2 in/50 mm] |
| Índice de producción de color (IRC)             | 80                 |                                                 |                        |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 %               |                                                 |                        |

Dicroica LED GU10 Essential

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| Aprobación y aplicación         |                                       |
| Apto para iluminación acentuada | Sí                                    |
| Información del producto        |                                       |
| Nombre del producto del pedido  | LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D |
| Nombre del producto completo    | LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D |
| Full EOC                        | 871869668816800                       |


|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Código del pedido                    | 929001301111  |
| N.º de material (12NC)               | 929001301111  |
| Numerador SAP: cantidad por paquete  | 1             |
| EAN/UPC: producto/caja               | 8718696688168 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6             |
| EAN/UPC - Caja                       | 8718696688175 |

Plano de dimensiones




| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| LEDspot50W GU10Kit_S 865 100-240V 36D | 90 mm | 62 mm |

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - LEDspot50W GU10Kit\_S 865 100-240V 36D



Spectral Power Distribution Colour - LEDspot50W GU10Kit\_S 865 100-240V 36D

# Dicroica LED GU10 Essential


## Datos fotométricos




Technical drawing showing photometric data for the LEDspot50W GU10Kit\_S 865 100-240V 36D. It includes a beam spread diagram, a table of illuminance values, and a table of light distribution data.

Accent Lighting Spots - LEDspot50W GU10Kit\_S 865 100-240V 36D

## Lifetime



Lumen Maintenance Diagram - LEDspot50W GU10Kit\_S 865 100-240V 36D



Life Expectancy Diagram - LEDspot50W GU10Kit\_S 865 100-240V 36D

