



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.

Figyelmeztetések és biztonság

Termék adatok

Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	G13 ROT
Névleges élettartam	75 000 h
Kapcsolási ciklus	200 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok

Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	160 fok
Fényáram	1 050 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	131 lm/W
Színkonzisztencia	<6

Színvisszaadási index (CRI)	83
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	0,5
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,2
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Működtetés és elektronika

Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	8 W
Fényforrás árama (max)	42 mA
Fényforrás árama (minimum)	36 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	220-240 V

MASTER LEDtube EM/Mains

LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Induló áramlökés a hálózaton	7
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 10A) – Hálózati	105
Max. lámpa sz. 10A típusú MCB B-n – EM előtét komp. nélkül. Sapka.	125
Max. lámpa sz. MCB B típusú 10A – EM előtét komp. Sapka.	30
Fényforrások maximális száma a miniatűr megszakítón (B típus, 16A) – Hálózati	170
Max. lámpa sz. 16A típusú MCB B-n – EM előtét komp. nélkül. Sapka.	290
Max. lámpa sz. MCB B típusú 16A – EM előtét komp. Sapka.	49
Előtét-kompatibilitás	EM/hálózat

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 45 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	50 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
------------------------	------

Fényforrás anyaga	Műanyag
Fényforrásbúra formája	T8


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatartékonysági osztály	E
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	Megfelel az RoHS irányelvnek TUV CE jelölés KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh
EPREL-regisztrációs szám	1571692

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8
Teljes terméknév	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8
Full EOC	871869669749800
Rendelési kód	69749800
Cikkszám (12NC)	929001307102
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696697498
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696697504


Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriai adatok



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8

Élettartam




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 8W840 T8

