



# MASTER LEDspot PAR

## MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Az robusztus kialakítású, meleg fehér fényt kibocsátó, új generációs PAR lámpák ideálisak általános- és kiemelő világításra a vendéglátóiparban. Szabályozható és nem szabályozható fényerejű változatban is kaphatók. Különösen alkalmasak közösségi területek, például előterek, folyosók és lépcsőházak világítására, ahol folyamatos megvilágításra van szükség. A MASTER LEDspot PAR lámpák az E27 foglalattal rendelkező lámpatestekkel kompatibilisek, a hagyományos izzók és halogénlámpák helyettesítésére szolgálnak. A fényerő csökkenése nélkül képesek nagy mértékű energiaköltség-megtakarítást biztosítani és a karbantartási költségeket jelentősen csökkenteni. A PAR38 lámpa IP44 besorolással rendelkező kültéri változata egyike annak a néhány energiatakarékos alternatívának, amelyek a PAR38 kültéri izzólampák kiváltására alkalmasak. A szabályozható fényerejű PAR20 a hagyományos szpotlámpák tökéletes helyettesítője.

### Termék adatok


Általános információ		Szinkonzisztencia	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]	Szinkonzisztencia	<6
Névleges élettartam	25 000 h	Színvisszaadási index (CRI)	80
Kapcsolási ciklus	25 000	Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Lighting Technology	LED	Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	500 lm
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen	<b>Működtetés és elektronika</b>	
<b>Technikai adatok</b>		Hálózati frekvencia	50 Hz
Színkód	827 [CCT of 2700K]	Bemeneti frekvencia	50 Hz
Sugárzási szög (névleges)	25 fok	Teljesítményfelvétel	6 W
Fényáram	500 lm	Fényforrás árama (névleges)	32 mA
Fényerősség (névleges)	1 500 cd	Teljesítmény-egyenérték	50 W
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)	Indulási idő (névleges)	0,5 s
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K	Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	86,67 lm/W	Teljesítménytényező (tört)	0,85

# MASTER LEDspot PAR

Feszültség (névleges)	220-240 V
<b>Hőmérséklet</b>	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	80 °C
<b>Vezérlők és fényerő-szabályozás</b>	
Szabályozható	Igen
<b>Mechanika és tokozás</b>	
Fényforrásbúra formája	PAR20 [PAR 2,5 hüvelyk/63 mm]
<b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b>	
Megfelel kiemelő világításhoz	Igen
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	6 kWh
EyeComfort	Igen


<b>Termékadatok</b>	
A termék megrendelési neve	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
Teljes terméknév	MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D
Full EOC	871869671356300
Rendelési kód	71356300
Cikkszám (12NC)	929001317402
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696713563
Számláló – csomag külső dobozonként	6
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696713570

## Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D	64 mm	85 mm

## Fotometriai adatok




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D


# MASTER LEDspot PAR

## Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

## Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 827 PAR20 25D

