



MASTER LEDspot PAR

MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Den nya generationen PAR-lampor har en robust design och ett varmvitt ljus som gör dem perfekta för allmänbelysning och spotbelysning inom hotell- och restaurangbranschen. Utbudet består av såväl dimbara som icke dimbara versioner. De är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t. ex. receptioner, korridorer och trapphus. Master LEDspot PAR, som är kompatibel med befintliga E27-socklar och designad för att kunna ersätta halogen- och glödlampor, ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att reducera ljusstyrkan. Den IP44-klassade versionen av PAR 38-lampan för utomhusbruk är ett av de få energibesparande alternativen till de PAR 38-glödlampor för utomhusbruk som är tillgängliga idag. Den dimbara PAR 20 är en perfekt ersättning till en spotglödlampa.

Produktdata


Allmän information		Färgåtergivningsindex	
Socket	E27 [E27]	Färgåtergivningsindex	80
Nominell livslängd	25 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Driftcykel	25 000	Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	540 lm
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Line Frequency	50 Hz
Ljusteknik		Ingångsfrekvens	50 Hz
Färgkod	840 [CCT of 4000K]	Effektförbrukning	6 W
Spridningsvinkel (nom)	25 °	Lampström (nom)	32 mA
Ljusflöde	540 lm	Motsvarande effekt	50 W
Ljusstyrka (nom)	1 500 cd	Tändningstid (nom)	0,5 s
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Effektfaktor (fraktion)	0,85
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	92,50 lm/W	Spänning (nom)	220-240 V
Färgbeständighet	<6		

MASTER LEDspot PAR

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR20 [PAR 2,5 tum/63 mm]
Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D



Fullständigt produktnamn	MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D
Full EOC	871869671368600
Beskrivning av lokal kod	8293195
Beställningsnummer	71368600
Materialnummer (12NC)	929001317602
Lokal kod	8293195
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718696713686
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696713693

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D	64 mm	85 mm

Fotometriska data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D


MASTER LEDspot PAR

Fotometriska data




Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA D 6-50W 840 PAR20 25D

