



MASTER LEDspot PAR



MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Den nya generationen PAR-lampor har en robust design och ett varmvitt ljus som gör dem perfekta för allmänbelysning och spotbelysning inom hotell- och restaurangbranschen. Utbudet består av såväl dimbara som icke dimbara versioner. De är särskilt lämpliga för allmänna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t. ex. receptioner, korridorer och trapphus. Master LEDspot PAR, som är kompatibel med befintliga E27-socklar och designad för att kunna ersätta halogen- och glödlampor, ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna utan att reducera ljusstyrkan. Den IP44-klassade versionen av PAR 38-lampan för utomhusbruk är ett av de få energibesparande alternativen till de PAR 38-glödlampor för utomhusbruk som är tillgängliga idag. Den dimbara PAR 20 är en perfekt ersättning till en spotglödlampa.

Produktdata


Allmän information		Färgbeständighet	
Sockel	E27 [E27]	Färgåtergivningsindex	<6
Nominell livslängd	15 000 h	LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Driftcykel	25 000	Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	750 lm
Lighting Technology	LED	Drift och elektricitet	
Mätpreferens för ljusflöde	Narrow Cone	Line Frequency	50 Hz
EU RoHS-kompatibel	Ja	Ingångsfrekvens	50 Hz
Ljusteknik		Effektförbrukning	9 W
Färgkod	827 [CCT of 2700K]	Lampström (nom)	44 mA
Spridningsvinkel (nom)	25°	Motsvarande effekt	60 W
Ljusflöde	750 lm	Tändningstid (nom)	0,5 s
Ljusstyrka (nom)	1 800 cd	Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Färgbeteckning	Varmvit (WW)	Effektfaktor (fraktion)	0,9
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K	Spänning (nom)	220-240 V
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	88,89 lm/W		

MASTER LEDspot PAR

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Lampform	PAR38 [PAR 4,75 tum/121 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	9 kWh
EPREL-registreringsnummer	465201
EyeComfort	Ja


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Fullständigt produktnamn	MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D
Full EOC	871869671456000
Beskrivning av lokal kod	8293201
Beställningsnummer	71456000
Materialnummer (12NC)	929001322702
Lokal kod	8293201
SAP-Räknare - Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696714560
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696714577

Måttskiss




Product	D	C
MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

MASTER LEDspot PAR

Fotometriska data



Accent Lighting Spots - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot CLA ND 9-60W 827 PAR38 25D

