



Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

MASTER LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Mises en garde et sécurité


- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Données du produit

Informations générales			
Culot	GU5.3 [GU5.3]	Flux lumineux	490 lm
Durée de vie nominale	25.000 h	Intensité lumineuse (nom.)	1.100 cd
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Type de lampe	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K
Conforme à RoHS	Oui	Efficacité lumineuse (nominale)	89,09 lm/W
Données techniques de l'éclairage		Cohérence des couleurs	<6
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Angle du faisceau (nom.)	36 degré(s)	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %


Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 5.5-35W MR16 840 36D

