



# Classic filament LEDbulbs

## CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

### Produktdata

| Allmän information  |           |
|---------------------|-----------|
| Socket              | E27 [E27] |
| Nominell livslängd  | 15 000 h  |
| Driftcykel          | 20 000    |
| Lighting Technology | LED       |
| EU RoHS-kompatibel  | Ja        |

| Ljusteknik                                  |                    |
|---|--------------------|
| Färgkod                                     | 827 [CCT of 2700K] |
| Ljusflöde                                   | 470 lm             |
| Färgbeteckning                              | Varmvit (WW)       |
| Korrelerad färgtemperatur (nom)             | 2700 K             |
| Ljusutbyte (märkvärde) (nom)                | 85,00 lm/W         |
| Färgbeständighet                            | <6                 |
| Färgåtergivningsindex                       | 80                 |
| LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) | 70 %               |

| Drift och elektricitet |             |
|------------------------|-------------|
| Line Frequency         | 50 to 60 Hz |
| Ingångsfrekvens        | 50-60 Hz    |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Effektförbrukning              | 5,5 W     |
| Lampström (nom)                | 38 mA     |
| Motsvarande effekt             | 40 W      |
| Tändningstid (nom)             | 0,5 s     |
| Uppvärmningstid till 60 % ljus | 0.5 s     |
| Effektfaktor (fraktion)        | 0.7       |
| Spänning (nom)                 | 220-240 V |

| Temperatur        |       |
|-------------------|-------|
| T-Case max. (nom) | 50 °C |

| Styrenheter och dimring |    |
|-------------------------|----|
| Dimbar                  | Ja |

| Mekanik och armaturhus   |               |
|--------------------------|---------------|
| Ljuskällans ytbehandling | Klar          |
| Lampform                 | A60 [A 60 mm] |


| Användning och godkännande      |       |
|---------------------------------|-------|
| Energiförbrukning kWh/1 000 tim | 6 kWh |

# Classic filament LEDbulbs

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| EyeComfort               | Ja                                   |
| <b>Produktdata</b>       |                                      |
| Beställningsproduktnamn  | CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL |
| Fullständigt produktnamn | CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL |
| Full EOC                 | 871869670940500                      |
| Beskrivning av lokal kod | 8293209                              |
| Beställningsnummer       | 70940500                             |


|   |               |
|---|---------------|
| Materialnummer (12NC)                     | 929001331002  |
| Lokal kod                                 | 8293209       |
| SAP-Räknare - Antal per förpackning       | 1             |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718696709405 |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 10            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718696709412 |

## Måttskiss




| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL | 60 mm | 104 mm |


## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL





General uniform lighting - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

## Classic filament LEDbulbs

### Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb D 5.5-40W A60 E27 827 CL

