



# Classic filament LED candles and lusters

## Classic LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	250 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	92,59 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz

Effektförbrukning	2,7 W
Lampström (nom)	12 mA
Motsvarande effekt	25 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	40 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	B35 [B 35 mm]


Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	3 kWh

# Classic filament LED candles and lusters

EyeComfort	Ja
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL
Fullständigt produktnamn	Classic LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL
Full EOC	871869670980100
Beskrivning av lokal kod	8293228
Beställningsnummer	70980100



Materialnummer (12NC)	929001332002
Lokal kod	8293228
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696709801
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696709818

## Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL	35 mm	103 mm

## Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL



General uniform lighting - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

## Classic filament LED candles and lusters

### Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle D 2.7-25W B35 E14 827 CL

