



Classic filament LED candles and lusters

Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

LED-lamporna för ljusstakar och kristallkronor har en klassisk design och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-teknologin med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor för ljusstakar och kristallkronor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	94,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz

Effektförbrukning	5 W
Lampström (nom)	38 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	60 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	P45 [P 45 mm]


Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh

Classic filament LED candles and lusters

EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL
Fullständigt produktnamn	Classic LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL
Full EOC	871869670990000
Beskrivning av lokal kod	8293232
Beställningsnummer	70990000


Materialnummer (12NC)	929001332502
Lokal kod	8293232
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696709900
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696709917

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL	45 mm	85 mm


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL





General uniform lighting - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Classic filament LED candles and lusters

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDLuster D 5-40W P45 E14 827 CL

