

Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Classic filament LEDbulbs har en klassisk kulturdesign och kombinerar de välkända formerna hos klassiska glödlampor med fördelarna hos LED-tekniken med lång livslängd. De ger ett vackert och dekorativt varmt ljus och bidrar till energibesparingar på 90 % jämfört med traditionella glödlampor.

Produktdata

Allmän information	
Socket	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik	
Färgkod	822-827 [tunable warm white]
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	85,45 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50-60 Hz
Effektförbrukning	5,5 W

Lampström (nom)	24 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

Temperatur	
T-Case max. (nom)	40 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	A60 [A 60 mm]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh


Classic filament LEDbulbs

Produktdata

Beställningsproduktnamn	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Fullständigt produktnamn	CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL
Full EOC	871869670968900
Beställningsnummer	70968900
Materialnummer (12NC)	929001333602
Lokal kod	8293212



SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696709689
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696709696

Måttskiss




Product	D	C
CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL	60 mm	104 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL



General uniform lighting - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL



Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Classic filament LEDbulbs

Livslängd



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb DT 5.5-40W A60 E27 CL

