



# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Ezek a T5-fénycsövek nyújtják a megfelelő megoldást, ha fontos a teljesítmény, mivel úgy terveztük őket, hogy bírják a mindennapos használatot. Az alacsony energiafogyasztásnak köszönhető páratlan megtakarítás és a kivételesen hosszú élettartam biztosítja, hogy ezek a T5-fénycsövek minden alkalmazási terület igényeit kielégítsék.

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Névleges élettartam	50 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	160 fok
Fényáram	3 700 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	142,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	83

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
--	------

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	35000-80000 Hz
Bemeneti frekvencia	35000-80000 Hz
Teljesítményfelvétel	26 W
Fényforrás árama (max)	700 mA
Fényforrás árama (minimum)	450 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	50-60 V


Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 45 °C között

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C
<b>Vezérlők és fényerő-szabályozás</b>	
Szabályozható	Nem
<b>Mechanika és tokozás</b>	
Fényforrás anyaga	Műanyag
<b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b>	
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	Megfelel az RoHS irányelvnek TUV CE jelölés KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	31 kWh


<b>Termékadatok</b>	
A termék megrendelési neve	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
Teljes terméknev	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
Full EOC	871869670527800
Rendelési kód	70527800
Cikkszám (12NC)	929001338302
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696705278
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696705285

## Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5	15,2 mm	21 mm	1 147,8 mm	1 154,9 mm	1 162 mm

## Fotometriai adatok




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5


# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5


## Élettartam




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

# MASTER LEDtube InstantFit HF T5

## Élettartam

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

