

CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

A CorePro R7S Ideális választás a hagyományos halogén R7S fényforrások helyett. Fénykibocsátás minden irányban, ahogy a hagyományos halogén fényforrás esetében. Szabályozhatóságának köszönhetően kellemes légkört lehet vele teremteni

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	R7s
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	950 lm
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	126,67 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	7,5 W
Fényforrás árama (névleges)	70 mA
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,5
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	104 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	Egyéb


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatartékonysági osztály	E
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	8 kWh

CorePro LEDlinear MV

EPREL-regisztrációs szám	465219
EyeComfort	Igen
Alkalmazási feltételek	
használható zárt lámpatestekben?	No
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830
Teljes terméknév	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Full EOC	871869671394500
Rendelési kód	71394500
Cikkszám (12NC)	929001339002
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696713945
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696713952

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Accent Lighting Spots - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro LEDlinear MV

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

