



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D

MASTER LEDspot LV ExpertColor skapar en varm och behaglig ljusmiljö för sjukhus, bostäder och restauranger. Den skapar en miljö med överlägsen belysning som har ett anpassat spektrum, högt CRI-värde och funktion för djup ljusreglering som ger en vacker belysning. Den innovativa, listlösa linsdesignen passar nästan all inredning med sitt avskalade och snygga utseende. Dessutom kan du använda dig av hela ExpertColor-serien, som också innefattar lamporna LEDspot MV och LEDspot Par.

Produktdata

Allmän information	
Socket	GU5.3 [GU5.3]
Nominell livslängd	40 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	930 [CCT of 3000K]
Spridningsvinkel (nom)	10 °
Ljusflöde	430 lm
Ljusstyrka (nom)	5 000 cd
Färgbeteckning	Vit (WH)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	66,15 lm/W
Färgbeständighet	<3
Färgåtergivningsindex	97
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %


Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	430 lm
Drift och elektricitet	
Line Frequency	- Hz
Ingångsfrekvens	- Hz
Effektförbrukning	6,5 W
Lampström (nom)	800 mA
Motsvarande effekt	35 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,7
Spänning (nom)	ac electronic 12 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	90 °C
Styrenheter och dimming	
Dimbar	Ja

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Mekanik och armaturhus	
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]
Användning och godkännande	
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D
Fullständigt produktnamn	MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D



Full EOC	871869673873300
Beskrivning av lokal kod	8293176
Beställningsnummer	73873300
Materialnummer (12NC)	929001341802
Lokal kod	8293176
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696738733
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696738740

Måttskiss



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	51 mm	46 mm

Fotometriska data




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D

Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D

Livslängd



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D

