



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D

A MASTER LEDspot LV ExpertColor barátságos, komfortos környezetet teremt a lakásban, a vendéglátóhelyeken és az éttermekben egyaránt. Az atmoszférát kimagasló fényminősége hozza létre, amely egyedi spektrumú, magas színvisszaadási indexű és szabályozható fényerejű. Az eredmény pedig élményszerű, magával ragadó megvilágítás. Innovatív, perem nélküli lencsekialakításával, valamint letisztult és elegáns megjelenésével illeszkedik szinte bármilyen belsőépítészeti koncepcióhoz. Emellett élvezheti a teljes ExpertColor termékcsalád előnyeit, amely szintén tartalmaz LEDspot MV és a LEDspot Par fényforrásokat.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU5.3 [GU5.3]
Névleges élettartam	40 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	940 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	10 fok
Fényáram	440 lm
Fényerősség (névleges)	5 000 cd
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	67,69 lm/W
Színkonzisztencia	<3

Színvisszaadási index (CRI)	97
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	440 lm

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	- Hz
Bemeneti frekvencia	- Hz
Teljesítményfelvétel	6,5 W
Fényforrás árama (névleges)	800 mA
Teljesítmény-egyenérték	35 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,7
Feszültség (névleges)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) 90 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Igen

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája MR16 [2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Megfelel kiemelő világításhoz Igen


Energiafogyasztás kWh/1000 óra 8 kWh

EyeComfort Igen

Termékadatok



A termék megrendelési neve	MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D
Teljes terméknév	MASTER LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D
Full EOC	871869673875700
Rendelési kód	73875700
Cikkszám (12NC)	929001341902
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696738757
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696738764

Méretezett rajza



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	51 mm	46 mm

Fotometriai adatok




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D

Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D

Élettartam

Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D

