



# CorePro LED PLC

## CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

A Philips CorePro LED PLC ideális megoldás a LEDesítésre, általános világításra használt mélysugárzók esetén. A LED technológiát a hagyományos kompakt fénycsövek formavilágával ötvözi, és jelentős energiamegtakarítást biztosít az élettartama során, amely a hagyományos technológiájú fényforrásokénak a kétszerese.

### Termék adatok

Általános információ		Az izzó árama (minimum)	
Fejelés	G24Q-1 [ G24q-1]		150 mA
Névleges élettartam (névleges)	30000 h	Indulási idő (névleges)	0,5 s
Kapcsolási ciklus	50000X	Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0.5 s
B50L70	30000 h	Teljesítménytényező (névleges)	0.9
		Feszültség (névleges)	20-50 V
Technikai adatok		Hőmérséklet	
Színkód	840 [ 4000 K korrelált színhőmérséklet]	Környezeti hőmérséklet (maximum)	35 °C
Fényáram (névleges)	500 lm	Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Fényáram (névleges) (névleges)	500 lm	Tárolási hőmérséklet (maximum)	65 °C
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4000 K	Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C
Színkonzisztencia	<6	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	60 °C
Színvisszaadási index (névleges)	83	Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %	Szabályozható fényerő	Nem
Működtetés és elektronika		Mechanika és tokozás	
Bemeneti frekvencia	30000-80000 Hz	A termék hossza	100 mm
Teljesítmény (névleges) (névleges)	4.5 W		
Fényforrás árama (max)	260 mA		

# CorePro LED PLC

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL)	A+
Energiatakarékos termék	Yes
Tanúsítási jelek	CE jel RoHS compliance KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	6 kWh

## Termékadatok


Teljes termékkód	871869670665700
A termék megrendelési neve	CorePro LED PLC CorePro LED PLC 4.5W 840 4P G24q-1

EAN/UPC - termék	8718696706657
Rendelési kód	70665700
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	10
Anyagszám (12NC)	929001351102
Nettó tömeg (darab)	0,075 kg

## Figyelmeztetések és biztonság

- A rendszer fényhasznosítását és fényeloszlását az határozza meg, hogy milyen lámpatestben használjuk


## Méretezett rajza




PLED PLC 24V 5-13W 500lm 4000K G24Q-1 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLC CorePro LED	24,3 mm	28,4 mm	95,8 mm	115 mm	130,6 mm
PLC 4.5W 840 4P G24q-1					

## Fotometriai adatok




CorePro LED PLC 100mm 5W G24Q-1 840 500lm



LEDtube 100mm 5W G24Q-1 840 500lm


# CorePro LED PLC

## Fotometriai adatok




LEDtube 100mm 5W G24D-1

## Élettartam



LEDtube 100mm 5W G24D-1



LEDtube 100mm 5W G24D-1

