

CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

A CorePro R7S Ideális választás a hagyományos halogén R7S fényforrások helyett. Fénykibocsátás minden irányban, ahogy a hagyományos halogén fényforrás esetében. Szabályozhatóságának köszönhetően kellemes légkört lehet vele teremteni

Termék adatok


Általános információ	
Fejlesztés - foglalat	R7s
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Fényáram	2 000 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	142,86 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Villogás (PstLM)	1
Stroboszkóp hatás (SVM)	0,4
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	14 W
Fényforrás árama (névleges)	75 mA
Teljesítmény-egyenérték	120 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,8
Feszültség (névleges)	220-240 V
Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	100 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrásbúra formája	Lineáris
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	D
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	14 kWh
EPREL-regisztrációs szám	397583

CorePro LEDlinear MV

EyeComfort	Igen
Alkalmazási feltételek	
használható zárt lámpatestekben?	No
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840
Teljes terméknév	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Full EOC	871869671406500
Rendelési kód	71406500
Cikkszám (12NC)	929001353702
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696714065
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696714072

Méretezett rajza



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

General uniform lighting - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

CorePro LEDlinear MV

Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840

