



CorePro LEDbulbs

LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR

CorePro LEDbulbs kompatibel dengan peralatan yang sudah ada dengan dudukan E27 atau B22 serta dirancang sebagai penggantian modifikasi lampu pijar. Bohlam ini memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya perawatan. CorePro LED bulb adalah bohlam yang sempurna untuk kebutuhan pencahayaan dasar Anda. Bohlam ini memberikan cahaya indah dan performa andal yang Anda harapkan dari LED dengan harga terjangkau.

Product data


Informasi Umum		Frekuensi Input	
Tutup-Dasar	E27 [E27]	Konsumsi Daya	50 hingga 60 Hz
Nominal masa pakai	10.000 jam	Arus Lampu (Nom)	40 W
Siklus Sakelar	50.000	Waktu Mulai (Nom)	340 mA
Nilai Masa Pakai (Jam)	10.000 jam	Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0,5 s
Teknologi Pencahayaan	LED	Faktor Daya (Fraksi)	0,5
Sesuai EU RoHS	Ya	Tegangan (Nom)	220-240 V
Teknis Lampu		Suhu	
Kode Warna	765 [CCT of 6500K]	T-Case Maksimum (Nom)	90 °C
Sudut Cahaya (Nom)	150 °	Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	5.000 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Penandaan Warna	Cool Daylight	Mekanis dan Housing	
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K	Lapisan bohlam	Suram
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	125,00 lm/W	Bentuk Bohlam	A130 [A 130 mm]
Konsistensi Warna	<6	Data Produk	
Indeks renderasi warna (CRI)	70	Nama produk pesanan	LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %	Nama lengkap produk	LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR
Pengoperasian dan Kelistrikan			
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz		

CorePro LEDbulbs

Kode produk lengkap	871869671550500
Kode urutan	929001355808
No. Material (12NC)	929001355808
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696715505


Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8718696715512

Dimensional drawing




Product	D	C
LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR	130 mm	225 mm


Photometric data



Spectral Power Distribution Colour - LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR





Light Distribution Diagram - LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR



General uniform lighting - LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR

CorePro LEDbulbs

Lifetime



Life Expectancy Diagram - LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR

Lumen Maintenance Diagram - LEDBulb 40W E27 6500K 230V A130 APR

