



CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

A Philips CorePro LED PLL ideális cserét jelet a mennyezeti fényforrás esetében az általános világítási alkalmazások széles tartományában. A LED-es fényforrás hagyományos, fénycső formájú, és igen jelentős energiamegtakarítást biztosít a hagyományos fénycsőnél kétszer hosszabb élettartama során.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés	2G11 [2G11]
Névleges élettartam (névleges)	30000 h
Kapcsolási ciklus	50000X
B50L70	30000 h

Technikai adatok	
Színkód	830 [3000 K korrelált színhőmérséklet]
Fényáram (névleges)	2000 lm
Fényáram (névleges) (névleges)	2000 lm
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (névleges)	83
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	39000-71000 Hz
Teljesítmény (névleges) (névleges)	16.5 W
Fényforrás árama (max)	420 mA
Az izzó árama (minimum)	290 mA

Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felmelegedési idő a 60%-os fényerő eléréséig (névleges)	0.5 s
Feszültség (névleges)	53-77 V

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet (maximum)	45 °C
Környezeti hőmérséklet (minimum)	-20 °C
Tárolási hőmérséklet (maximum)	60 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-40 °C
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	70 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható fényerő	Nem

Mechanika és tokozás	
A termék hossza	400 mm


Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékosági címke (EEL)	A+
Energiatakarékos termék	Yes

CorePro LED PLL

Tanúsítási jelek	CE jel RoHS compliance KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	20 kWh
Termékadatok	
Teljes termékkód	871869673966200
A termék megrendelési neve	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

EAN/UPC - termék	8718696739662
Rendelési kód	73966200
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	10
Anyagszám (12NC)	929001381502
Nettó tömeg (darab)	0,160 kg


Méretezett rajza




PLED 230V 16-36W 2100lm 3000K 2G11

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro	43,6 mm	23,4 mm	329,5 mm	405 mm	411,6 mm
LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11					


Fotometriai adatok



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm





LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



CorePro LED PLL

Élettartam



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm



LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

LEDtube PLC 400mm 16-5W 2G11 830 2000lm

