



MASTER LEDspot ExpertColor LV

MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

A MASTER LEDspot LV ExpertColor barátságos, komfortos környezetet teremt a lakásban, a vendéglátóhelyeken és az éttermekben egyaránt. Az atmoszférát kimagasló fényminősége hozza létre, amely egyedi spektrumú, magas színvisszaadási indexű és szabályozható fényerejű. Az eredmény pedig élményszerű, magával ragadó megvilágítás. Innovatív, perem nélküli lencsekialakításával, valamint letisztult és elegáns megjelenésével illeszkedik szinte bármilyen belsőépítészeti koncepcióhoz. Emellett élvezheti a teljes ExpertColor termékcsalád előnyeit, amely szintén tartalmaz LEDspot MV és a LEDspot Par fényforrásokat.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	GU5.3 [GU5.3]
Névleges élettartam	40 000 h
Kapcsolási ciklus	50 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	930 [CCT of 3000K]
Sugárzási szög (névleges)	36 fok
Fényáram	500 lm
Fényerősség (névleges)	1 550 cd
Színmegjelölés	Fehér (WH)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	66,67 lm/W
Színkonzisztencia	<3

Színvisszaadási index (CRI)	92
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Fényáram 90°-os kúpban (névleges)	500 lm

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	- Hz
Bemeneti frekvencia	- Hz
Teljesítményfelvétel	7,5 W
Fényforrás árama (névleges)	880 mA
Teljesítmény-egyenérték	43 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,7
Feszültség (névleges)	ac electronic 12 V

MASTER LEDspot ExpertColor LV

Hőmérséklet

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges) 93 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható Igen

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája MR16 [2 hüvelyk/50 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Megfelel kiemelő világításhoz Igen

Energiafogyasztás kWh/1000 óra 9 kWh

EyeComfort Igen

Termékadatok

A termék megrendelési neve MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Teljes terméknev MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Full EOC 871869673546600

Rendelési kód 73546600

Cikkszám (12NC) 929001386402

Számláló – mennyiség csomagonként 1

EAN/UPC – termék/csomagolás 8718696735466



Számláló – csomag külső dobozonként 10

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás 8718696735473

Méretezett rajza

Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	50,5 mm	46 mm

Fotometriai adatok




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D


MASTER LEDspot ExpertColor LV

Fotometriai adatok



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D

