



# Klasszikus izzószálas LED-égők

## CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED technológiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérés referencia	Sphere
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	806 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	115,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	7 W
Fényforrás árama (névleges)	60 mA
Teljesítmény-egyenérték	60 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,5
Feszültség (névleges)	220–240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	A60 [A 60 mm]

# Klasszikus izzószálas LED-égők

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatékonyági osztály	E
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	7 kWh
EPREL-regisztrációs szám	387390
EyeComfort	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL
Teljes terméknév	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL


Full EOC	871869674273000
Rendelési kód	74273000
Cikkszám (12NC)	929001387302
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696742730
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696742747

## Méretezett rajza



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL	60 mm	104 mm

## Fotometriai adatok



CalcLUX Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

# Klasszikus izzószálas LED-égők

## Fotometriai adatok

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

## Élettartam



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A60 CL

