

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

A Philips MASTERConnect LEDtube egyszerű megoldást kínál a meglévő rendszerek intelligens világításra történő átalakítására. A 2,4 GHz-es mesh hálózati technológia biztosítja a vezeték nélküli kapcsolatot a kezelőszervekkel, úgymint az érzékelőkkel és kapcsolókkal. És az eredmény? Még több energiamegtakarítás és testreszabott világítási rendszer. A MasterConnect technológiának köszönhetően a fényerő-szabályozás, a jelenlét-és/vagy nappalifény-érzékelés révén a lámpák legalább 50%-os energiamegtakarítást tesznek lehetővé.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Névleges élettartam	50 000 h
Kapcsolási ciklus	200 000
Csatlakoztathatóság	Interact Ready
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	160 fok
Fényáram	3 700 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	145,10 lm/W
Színkonzisztencia	<6

Színvisszaadási index (CRI)	83
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	25,5 W
Fényforrás árama (max)	117 mA
Fényforrás árama (minimum)	108 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	220-240 V

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Hőmérséklet

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 és 45 °C között
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Vezeték nélküli fényerő-szabályozás
---------------	-------------------------------------

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	TUV CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	26 kWh

Termékadatok

A termék megrendelési neve	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8
----------------------------	---


Teljes terméknev	MASTERConnect LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8
Full EOC	871869677350500
Rendelési kód	77350500
Cikkszám (12NC)	929001814102
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696773505
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696773512

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Fotometriai adatok




© Philips Lighting B.V. Philips Lighting B.V. Page 1/1

General uniform lighting - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Light Distribution Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8


MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Fotometriai adatok





Spectral Power Distribution Colour - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8




Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8

