



Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

LED spot 3–35W 120D 2700K 220V

Лампы Essential LEDspots MR16 совместимы с большинством существующих светильников с патроном GU5.3 и предназначены для замены галогенных ламп. Они значительно экономят электроэнергию и доступны по стоимости.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	GU5.3 [GU5.3]
Номинальный срок службы	10 000 часов
Цикл переключения	50 000
Осветительная технология	LED
Соответствие стандарту EU RoHS	Да

Технические характеристики освещения	
Код цвета	727 [CCT of 2700K]
Угол пучка света (ном.)	120°
Светоотдача	240 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	80,00 лм/Вт
Постоянство цвета	<6
Коэффициент цветопередачи (CRI)	70
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Входная частота	50–60 Hz
Энергопотребление	3 Вт
Ток лампы (ном.)	30 mA
Эквивалент мощности	35 Вт
Время включения (ном.)	0,5 с
Время прогрева до 60 % света	0,5 с
Коэффициент мощности (доля)	0,45
Напряжение (ном.)	220 В

Температура	
Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет

Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

Механические компоненты и корпус

Форма колбы MR16 [2 дюйма/50 мм]

Соответствие требованиям и область применения

Подходит для акцентного освещения Нет

Энергопотребление кВт-час/1000 ч 3 kWh

Данные об изделии

Название продукта для заказа LED spot 3-35W 120D 2700K 220V

Полное название продукта LED spot 3-35W 120D 2700K 220V

Полный код продукта 871869679320600

Код заказа 929001844808

Материал № (12NC) 929001844808


Нумератор — количество на упаковку 1

EAN/UPC — продукт/короб 8718696793206

Нумератор — упаковок на внешний короб 10



EAN/UPC — короб 8718696793213

Чертеж размеров



Product	D	C
LED spot 3-35W 120D 2700K 220V	50,5 мм	46,5 мм

Фотометрические данные




Accent Lighting Spots - LED spot 3-35W 120D 2700K 220V

Light Distribution Diagram - LED spot 3-35W 120D 2700K 220V


Светодиодная лампа акцентного освещения Essential MR16

Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - LED spot 3-35W 120D 2700K 220V

Срок службы



Lumen Maintenance Diagram - LED spot 3-35W 120D 2700K 220V



Life Expectancy Diagram - LED spot 3-35W 120D 2700K 220V

