

# MASTER LEDtube EM/ Mains

## MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.

### Figyelmeztetések és biztonság

• -

### Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Névleges élettartam	50 000 h
Kapcsolási ciklus	200 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	840 [CCT of 4000K]
Sugárzási szög (névleges)	240 fok
Fényáram	3 100 lm
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	4000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	129,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	83

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
------------------------------------------------------------------	------

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	24 W
Fényforrás árama (max)	118 mA
Fényforrás árama (minimum)	98 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	220–240 V

Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 45 °C között

# MASTER LEDtube EM/Mains


A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	60 °C
<b>Vezérlők és fényerő-szabályozás</b>	
Szabályozható	Igen
<b>Mechanika és tokozás</b>	
Fényforrás anyaga	Üveg
Fényforrásbúra formája	Cső, két végén fejtelt
<b>Tanúsítvány és alkalmazási területek</b>	
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	24 kWh

<b>Termékadatok</b>	
A termék megrendelési neve	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8
Teljes terméknév	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8
Full EOC	871869680606700
Rendelési kód	80606700
Cikkszám (12NC)	929001878702
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696806067
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696806074

## Méretezett rajza

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

## Fotometriai adatok




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8


# MASTER LEDtube EM/Mains

## Fotometriai adatok




General uniform lighting - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

## Élettartam




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

# MASTER LEDtube EM/Mains

## Élettartam

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8

