



MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

A Philips MASTER LEDtube a LED-es fényforrást hagyományos, fénycső formájú kivitelben biztosítja. Egyedi formaterve tökéletesen egységes megjelenést biztosít, így nem különböztethető meg a hagyományos fénycsöves megoldásoktól. Azoknak, akik az ár-érték arányt tartják fontosnak, korlátozott költségvetéssel rendelkeznek, és a fényforrás cserével jobb fényerőt és élettartamot szeretnének kapni.

Figyelmeztetések és biztonság

• -

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Névleges élettartam	50 000 h
Kapcsolási ciklus	200 000
Lighting Technology	LED
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	865 [CCT of 6500K]
Sugárzási szög (névleges)	240 fok
Fényáram	3 100 lm
Színmegjelölés	Hideg nappali fény
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	6500 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	129,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	83

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
--	------

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Teljesítményfelvétel	24 W
Fényforrás árama (max)	118 mA
Fényforrás árama (minimum)	98 mA
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,9
Feszültség (névleges)	220–240 V


Hőmérséklet	
Környezeti hőmérséklet-tartomány	–20 és 45 °C között

MASTER LEDtube EM/Mains

A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	60 °C
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás anyaga	Üveg
Fényforrásbúra formája	Cső, két végén fejelt
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatakarékos termék	Igen
Jóváhagyási jelzések	CE jelölés Megfelel az RoHS irányelvnek KEMA Keur tanúsítvány
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	24 kWh


Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8
Teljes terméknév	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8
Full EOC	871869680608100
Rendelési kód	80608100
Cikkszám (12NC)	929001878802
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696806081
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696806098

Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

Fotometriai adatok




General Uniform Lighting
© 2022 Philips Lighting B.V. Page: 1/1

Light Distribution Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

General uniform lighting - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometriai adatok




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

Élettartam




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8




Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains

Élettartam



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8

