



Klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csillárégők



Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

A hagyományos kialakítású, klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csillárégők megszokott alakja tartós LED-technológiát rejt. Csodaszép, dekoratív, meleg fehér fényt sugároznak a hagyományos gyertya- és csillárégőkhöz képest kb. 90%-os energiamegtakarítás mellett.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E14 [E14]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérési referencia	Sphere
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	470 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	109,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80

Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
--	------

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	4,3 W
Fényforrás árama (névleges)	40 mA
Teljesítmény-egyenérték	40 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,4
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C

Klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csilláregők

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	B35 [B 35 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energihatékonysági osztály	F
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EPREL-regisztrációs szám	387402
EyeComfort	Igen

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

Teljes terméknev	Classic LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL
Full EOC	871869680853500
Rendelési kód	80853500
Cikkszám (12NC)	929001889702
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696808535
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696808542

Méretezett rajza



Product	D	C
CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL	35 mm	97 mm


Fotometriai adatok

Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827
B35 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

Klasszikus izzószálas LED-es gyertya- és csilláregők

Fotometriai adatok




General uniform lighting - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 827 B35 CL

