



Klasszikus izzószálas LED-égők



CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

A Classic filament LED fényforrás a klasszikus jól ismert hagyományos izzó formavilágát ötvözi a legújabb LED technológiával. Szemet gyönyörködtető melegfehér fényével és akár 90%-os energiamegtakarításával ideális alternatívát biztosít az elavult hagyományos fényforrások cseréjéhez

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Névleges élettartam	15 000 h
Kapcsolási ciklus	20 000
Lighting Technology	LED
Fényárammérés referencia	Sphere
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

Technikai adatok	
Színkód	827 [CCT of 2700K]
Fényáram	470 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	2700 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	109,00 lm/W
Színkonzisztencia	<6
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika	
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz

Bemeneti frekvencia	50-60 Hz
Teljesítményfelvétel	4,3 W
Fényforrás árama (névleges)	40 mA
Teljesítmény-egyenérték	40 W
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Felfutási idő 60%-os fényáramig	0,5 s
Teljesítménytényező (tört)	0,4
Feszültség (névleges)	220-240 V

Hőmérséklet	
A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	45 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	A60 [A 60 mm]

Klasszikus izzószálas LED-égők

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiatartékonysági osztály	F
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	5 kWh
EPREL-regisztrációs szám	387405
EyeComfort	Igen
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL
Teljes terméknév	CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL



Full EOC	871869680867200
Rendelési kód	80867200
Cikkszám (12NC)	929001890002
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696808672
Számláló – csomag külső dobozonként	10
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696808689

Méretezett rajza



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL	60 mm	104 mm

Fotometriai adatok



General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL



Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Klasszikus izzószálas LED-égők

Fotometriai adatok

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Élettartam



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 4.3-40W E27 827 A60 CL

